

OMP60



© 2009 Renishaw plc. Todos os direitos reservados.

Este documento não deve ser copiado ou reproduzido no todo ou em parte, ou transmitido para qualquer outro meio ou idioma, por qualquer modo, sem a prévia autorização, por escrito, da Renishaw.

A publicação do material contido neste documento não implica a renúncia dos direitos de patente da Renishaw plc.

Renúncia de responsabilidade

A RENISHAW REALIZOU ESFORÇOS CONSIDERÁVEIS PARA ASSEGURAR QUE O CONTEÚDO DO PRESENTE DOCUMENTO ESTA CORRETO NA DATA DA SUA PUBLICAÇÃO, MAS NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS OU DECLARAÇÕES RELATIVAS AO SEU CONTEÚDO. A RENISHAW DECLINA TODA A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS NO PRESENTE DOCUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DA SUA FORMA OU ORIGEM.

Marcas registradas

A designação RENISHAW® e o logotipo do apalpador são marcas registradas da Renishaw plc no Reino Unido e outros países.

apply innovation e Trigger Logic são marcas registradas da Renishaw plc.

Todas as marcas e nomes de produtos utilizados neste documento são nomes comerciais, marcas comerciais, ou marcas registradas dos respectivos proprietários.

Garantia

O equipamento que necessite de assistência no período da garantia deve ser devolvido ao respectivo fornecedor. Não serão contempladas quaisquer reclamações nos casos em que o equipamento Renishaw tenha sido indevidamente usado tenha sido feita qualquer tentativa de reparo ou ajuste por pessoas não autorizadas. Deve ser obtida autorização prévia nos casos em que o equipamento Renishaw deva ser substituído ou retirado.

⚠ AVISO: O OMP60 possui um visor de vidro.
 Manuseie com cuidado, para evitar ferimentos em
 caso de quebra.

Baterias

Baterias		Alcalina AA x 2
-----------------	---	--------------------

Nota: A duração máxima da bateria é obtida quando são usadas baterias LCT (cloreto de tionilo de lítio) em conjunto com um modo de baixo consumo de energia.

	RS: 596-602, 201-9438	Sonnenschein: SL-760/S
	Radio shack: 23-037	Tadrian: TL-5903/S, TL-2100/S
	Saft: LS 14500	Xeno: XL-060F

Instalação das baterias




★ Tome cuidado para não fechar curto nos contatos da bateria, pois pode haver risco de incêndio. Certifique-se de que as tiras de contato estão posicionadas em segurança.



Instalação da ponta




Revisão das configurações do apalpador



Esta página foi deixada em branco intencionalmente

Colocação do apalpador em modo de configuração

Significado dos símbolos	
	Lampejo curto do LED.
	Lampejo longo do LED.
	Deflita a ponta por menos de 4 segundos para ir para a próxima opção do menu.
	Deflita a ponta por menos de 4 segundos para ir para o próximo menu.
	Para sair, deixe a ponta sem ser tocada por mais de 20 segundos.




Verificação do LED





Deflita a ponta e mantenha-a defletida até depois que o estado da bateria tenha sido exibido ao término da seqüência de revisão.

Estado da bateria	
Bateria boa	ou Bateria fraca
	


Alteração das configurações do apalpador




Alteração das configurações do apalpador (continuação)



Montagem do apalpador em um mandril



Ajuste do centro da ponta




Limpeza

Use um pano limpo.




Diagnóstico visual do OMI-2/OMI-2T/OMI-2H



LEDs piscando indicam uma condição de sobrecorrente

Diagnóstico visual da OMI





Aviso de Patente

Patentes e características dos produtos mostrados neste guia e produtos relacionados fazem partes das seguintes patentes e/ou, solicitações de patentes:

CA 1236896	EP 1185838	JP 2,945,709	US 2002-0158136
EP 0390342	EP 1373995	US 0134085-A1	US 2003-0179097
EP 0695926	EP 1397637	US 5,040,931	WO 99/41856
EP 0974208	EP 1425550	US 5,669,151	WO 01/67033
EP 1130557	EP 1457786	US 6,472,981 B2	WO 02/063235
			WO 02/103283

Renishaw Latino Americana Ltda.

Calçada dos Cravos 141
Centro Comercial de Alphaville
CEP 06453-053
Barueri SP, Brasil

T +55 11 4195 2866
F +55 11 4195 1641
E brazil@renishaw.com
www.renishaw.com.br

RENISHAW 
apply innovation™

**Para detalhes sobre nossos contatos em
todo mundo, visite por favor nosso site
principal www.renishaw.com/contact**



H - 4038 - 8509 - 01