

siGNUM™ angle encoders - FANUC serial



FANUC serial output direct from the interface

Proven and reliable communications protocol

FANUC kompatibler serieller Ausgang, direkt aus dem Interface

Bewährtes, zuverlässiges Kommunikationsprotokoll



High speed, high resolution and high accuracy

Speeds over 4,500 rev/min and resolutions to 0.000005°

Hohe Geschwindigkeiten, hohe Auflösungen und hohe Genauigkeit

Für Drehzahlen über 4.500 min⁻¹ und Winkelauflösungen bis 0,000005°



Non-contact optical performance

Finer positioning, smoother velocity and less jitter

Berührungsloses optisches Prinzip

Genauere Positionierung, gleichförmigere Bewegung und weniger Rauschen

NEU!