

Tapintótszárak és tartozékaik

Ha a pontosság számít, ragaszkodjon az eredeti Renishaw tapintótszárakhoz. Ne érje be kevesebbrel!

M2 menetes tapintótszárak

Rubingömb-végű tapintótszárak														Szilícium-nitrid és cirkóniumgömb-végű tapintótszárak									
Rozsdamentes acél A-5000-7802 A 1.5 (0.06) B 10.0 (0.40) A-5000-4154 A 4.0 (0.16) B 10.0 (0.40) A-5000-4156 A 6.0 (0.24) B 10.0 (0.40) Keményfém A-5000-7805 A 0.5 (0.020) B 20.0 (0.79) A-5003-0577 A 0.7 (0.028) B 20.0 (0.79) A-5003-0034 A 1.5 (0.06) B 20.0 (0.79) A-5003-0938 A 3.0 (0.12) B 20.0 (0.79) A-5003-0043 A 4.0 (0.16) B 30.0 (1.19) A-5003-1370 A 4.0 (0.16) B 30.0 (1.19) A-5003-7805 A 5.0 (0.20) B 30.0 (1.19) A-5003-4780 A 6.0 (0.24) B 30.0 (1.19) A-5003-0066 A 5.0 (0.20) B 50.0 (1.97) Szénsszáll A-5003-4241 A 4.0 (0.16) B 30.0 (1.19) A-5003-2286 A 5.0 (0.20) B 50.0 (1.97) A-5003-4785 A 5.0 (0.20) B 75.0 (2.96) A-5003-4786 A 6.0 (0.24) B 75.0 (2.96) A-5003-2291 A 6.0 (0.24) B 100.0 (3.94)														Rozsdamentes acél A-5003-6120 A 2.0 (0.08) B 10.0 (0.40) A-5003-7723 A 2.0 (0.08) B 10.0 (0.40) Keményfém A-5004-1017 A 2.0 (0.08) B 20.0 (0.79) A-5004-2023 A 2.0 (0.08) B 20.0 (0.79) Gömbalakban végződő tapintótszárak Keményfém A-5003-0074 A 2.0 (0.08) B 40.0 (1.58) Tárcsás tapintótszárak Rubin A-5000-3611 A 6.0 (0.24) B 1.2 (0.05) Ezüstacél A-5000-7809 A 18.0 (0.71) B 1.5 (0.06)									
Csillag tapintótszárak, rögzített Rozsdamentes acél A-5000-7811 A 1.0 (0.04) B 10.0 (0.40) A-5003-4788 A 1.0 (0.04) B 20.0 (0.79) A-5000-7629 A 2.0 (0.08) B 18.0 (0.71) A-5000-3626 A 2.0 (0.08) B 30.0 (1.19) Csillag tapintótszárak, központos Keményfém A-5003-4789 A 1.0 (0.04) B 8.5 (0.34) Rozsdamentes acél A-5000-3609 A 2.0 (0.08) B 16.5 (0.65) Speciális tapintótszárak Ezüstacél A-5004-7588 A 15.0 (0.60) B 11.0 (0.44) Kerámia A-5000-3614 A 18.0 (0.71) B 11.0 (0.44)																							

Jelmagyarázat

A Gömb átmérője
B Teljes hossz
Méret: mm (hüvelyk)

M3 menetes tapintótszárak

Rubingömb-végű tapintótszárak										Szilícium-nitrát gömb végű tapintótszárak					Cirkóniumgömb-végű tapintótszárak					Tapintótszár hosszabbítók				
Rozsdamentes acél A-5000-7551 A 1.0 (0.04) B 21.0 (0.83) A-5000-3552 A 2.0 (0.08) B 21.0 (0.83) A-5000-3553 A 3.0 (0.12) B 21.0 (0.83) A-5000-7606 A 4.0 (0.16) B 21.0 (0.83) A-5000-3554 A 4.0 (0.16) B 31.0 (1.23) Szénsszáll A-5003-4860 A 6.0 (0.24) B 75.0 (2.96) A-5003-4862 A 8.0 (0.32) B 75.0 (2.96) A-5003-4861 A 6.0 (0.24) B 100.0 (3.94) A-5003-4863 A 8.0 (0.32) B 100.0 (3.94)										Rozsdamentes acél A-5003-5723 A 2.0 (0.08) B 21.0 (0.83) Kerámia A-5003-5725 A 4.0 (0.16) B 50.0 (1.97)					Rozsdamentes acél A-5003-5737 A 4.0 (0.16) B 21.0 (0.83) Szénsszáll A-5003-5740 A 6.0 (0.24) B 75.0 (2.96)					Rozsdamentes acél A-5004-7609 B 10.0 (0.40) Kerámia A-5004-7583 B 20.0 (0.79) A-5004-7584 B 35.0 (1.38) Szénsszáll A-5003-0075 B 50.0 (1.97) A-5003-4864 B 75.0 (2.96)				

Tárcsa és üreses gömbvégű tapintótszárak

Ezüstacél

A-5000-7612 A 35.0 (1.38) B 5.0 (0.20)

Kerámia

A-5000-7814 A 30.0 (1.19) B 17.0 (0.67)

M4 menetes tapintótszárak

Rubingömb-végű tapintótszárak				Szerszámbemerő tapintótszárak				Törőelemek		SPRINT stíli				OMP 400/RMP 600 tapintótszárak				MP700 tapintótszárak		Tapintótszár hosszabbítók			
Rozsdamentes acél A-5000-7545 A 1.0 (0.04) B 19.5 (0.77) A-5000-7547 A 2.0 (0.08) B 19.0 (0.75) A-5000-7549 A 3.0 (0.12) B 18.5 (0.73) A-5000-6352 A 5.0 (0.20) B 30.0 (1.19) Keményfém A-2197-0157 B 14.2 (0.56) A-2197-0158 B 19.57 (0.77) A-2008-0382 B 23.0 (0.91) A-2008-0384 B 22.0 (0.87) A-5004-7598 B 8.0 (0.32) Ezüstacél A-5004-7621 B 12.0 (0.48)				Kerámia A-5003-5251 A 8.0 (0.32) B 75.0 (2.96) A-5003-5262 A 8.0 (0.32) B 100.0 (3.94) A-5003-5265 A 6.0 (0.24) B 200.0 (5.91) A-5003-5269 A 8.0 (0.32) B 150.0 (3.94) A-5003-5204 A 1.0 (0.04) B 20.0 (0.79) A-5003-5218 A 3.0 (0.12) B 30.0 (1.19) A-5003-5224 A 3.0 (0.12) B 40.0 (1.58) A-5003-5236 A 5.0 (0.20) B 50.0 (1.97)				Rozsdamentes acél A-5004-4472 A 6.0 (0.24) B 100.0 (3.94) A-5004-6463 A 2.0 (0.08) B 80.0 (3.15) A-5004-6470 A 6.0 (0.16) B 100.0 (3.94) A-5004-6467 A 2.0 (0.08) B 60.0 (3.15) A-5003-7306 A 6.0 (0.24) B 50.0 (1.97) A-5003-6510 A 6.0 (0.24) B 100.0 (3.94)		Szénsszáll A-5003-1436 A 6.0 (0.24) B 50.0 (1.97) A-5003-1358 A 6.0 (0.24) B 100.0 (3.94) Rozsdamentes acél A-5004-7599 B 10.0 (0.40) A-5004-7601 B 20.0 (0.79) A-5004-7602 B 30.0 (1.19) A-5000-7754 B 30.0 (1.19) A-5000-7755 B 50.0 (1.97) A-5000-7727 B 100.0 (3.94)													

Félgömbös tapintótszár

Kerámia

A-5003-5275 A 16.0 (0.63) B 19.5 (0.77)

A-5003-5277 A 30.0 (1.19) B 24.5 (0.97)

Tárcsás tapintótszárak

Ezüstacél

A-5003-5288 A 12.0 (0.48) B 3.0 (0.12)

A-5003-5290 A 35.0 (1.38) B 5.0 (0.20)

Csuklók, kockák és csavarok

Rozsdamentes acél

A-5003-5278 B 36.5 (1.44)

A-5003-5676 B 33.0 (1.30)

A-5555-0194 B 20.0 (0.79)

Rubin mikrogömbös tapintótszárak

Keményfém

A-5003-5201 A 0.3 (0.012) B 20.0 (0.79)

A-5003-5227 A 0.7 (0.03) B 10.0 (1.97)

A-5003-5233 A 2.5 (0.10) B 50.0 (1.97)

Kiegészítők

Tapintótszár csuklók	Tapintótszár közepek	Szerelőszerszámok tapintótszárakhoz	Adapterek
A-5000-7534 M2 thread size B 8.0 (0.32) A-5000-7618 M3 thread size B 12.0 (0.48) A-5000-3627 M2 thread size B 7.5 (0.30) A-5000-7610 M3 thread size B 13.0 (0.52) A-5003-2300 M2 carbon fibre range A-5004-7587 M4 thread size	A-5000-7595 M4/M2 B 5.0 (0.20) A-2054-6350 M4/M2 B 10.0 (0.40) A-5555-0226 M5/M2 B 10.0 (0.40)		