


Werkzeugaufnahmen für Messtaster

Werkzeugaufnahmen ohne Kegelschalter für den OMP60, RMP60, RMP600, MP11, MP12, RMP2, MP700 und MP700E Messtaster


- Geben Sie bei der Bestellung bitte die Artikelnummer an.
- Werkzeugaufnahmen werden blank geliefert.
- Abmessungen in mm.
- Kontaktieren Sie bitte die Renishaw Niederlassung ihres Landes, falls Sie die benötigte Werkzeugaufnahme nicht finden.

Werkzeugaufnahmen



Werkzeugaufnahme	Artikelnummer	Konus	Bezugslänge A
DIN 69871A	M-2045-0064	30	35,25
	M-2045-0065	40	35,25
	M-2045-0067	50	35,25
BT - 1982	M-2045-0077	30	27,50
	M-2045-0027	40	32,00
	M-2045-0073	50	38,00
ANSI CAT B5.50-1985 (Anzugsbolzen mit Zollgewinde)	M-2045-0137	40	35,25
	M-2045-0139	50	35,25
ANSI CAT B5.50-1985 (Anzugsbolzen mit metrischem Gewinde)	M-2045-0208	40	40,00
	M-2045-0238	50	35,25
DIN 2080 (Manueller Werkzeugwechsel)	M-2045-0132	30	20,00
	M-2045-0024	40	13,60
	M-2045-0026	50	15,20

HSK Aufnahmen



Werkzeugaufnahme	Artikelnummer	HSK	Bezugslänge A
DIN 69893 HSK Form A	M-2045-0232	A32	46,00
	M-2045-0186	A40	47,00
	M-2045-0187	A50	50,00
	M-2045-0188	A63	53,00
	M-2033-7091	A63	55,00
	M-2045-0189	A80	50,00
	M-2045-0446	A80	55,00
	M-2033-7092	A100	60,00
	M-2045-0190	A100	61,00
	DIN 69893 HSK Form E	M-2045-0204	E40
DIN 69893 HSK Form F	M-2045-0287	F63	53,00
SANDVIK CAPTO	M-2045-0346	C5	32,00
	M-2045-0310	C6	42,00
	M-2045-0311	C8	50,00
KENNAMETAL KM	M-2045-0335	KM63	25,60
	M-2045-0344	KM63Y	30,00


Datenblatt

Werkzeugaufnahmen für Messtaster

Werkzeugaufnahmen mit integriertem Ein- und Ausschalter für den RMP60S, OMP60S und RMP600S Messtaster


- Geben Sie bei der Bestellung bitte die Artikelnummer an.
- Werkzeugaufnahmen werden blank geliefert.
- Kontaktstift wird mit der Aufnahme geliefert.
- Abmessungen in mm.
- Kontaktieren Sie bitte die Renishaw Niederlassung ihres Landes, falls Sie die benötigte Werkzeugaufnahme nicht finden.

Werkzeugaufnahmen



Werkzeugaufnahme	Artikelnummer	Konus	Bezugslänge A
DIN 69871A	A-4038-0231	30	65,00
	A-4038-0053	40	35,25
	A-4038-0232	50	41,00
BT - 1982	A-4038-0233	30	65,00
	A-4038-0234	40	35,25
	A-4038-0235	50	41,00
ANSI CAT B5.50-1985 (Anzugsbolzen mit Zollgewinde)	A-4038-0236	30	65,00
	A-4038-0237	40	35,25
	A-4038-0238	50	35,25
ANSI CAT B5.50-1985 (Anzugsbolzen mit metrischem Gewinde)	A-4038-0239	40	35,25
	A-4038-0240	50	35,25

HSK Aufnahmen



Werkzeugaufnahme	Artikelnummer	HSK	Bezugslänge A
DIN 69893 HSK Form A	A-4038-0070	A40	72,50
	A-4038-0050	A50	62,00
	A-4038-0063	A63	60,00
	A-4038-0241	A80	42,50
	A-4038-0242	A100	61,00
DIN 69893 HSK Form E	A-4038-0243	E40	65,00
	A-4038-0244	E50	62,00
	A-4038-0245	E63	60,00

Kontaktstift für den Anschluss einer Werkzeugaufnahme mit Schalter




Artikelnummer

A-4038-0303

Werkzeugaufnahmen für den OMP40 und OMP400 Messtaster


- Geben Sie bei der Bestellung bitte die Artikelnummer an.
- Werkzeugaufnahmen werden blank geliefert.
- Abmessungen in mm.
- Kontaktieren Sie bitte die Renishaw Niederlassung ihres Landes, falls Sie die benötigte Werkzeugaufnahme nicht finden.

Werkzeugaufnahmen




Werkzeugaufnahme	Artikelnummer	Konus	Bezugslänge A
DIN 69871A	M-4071-0048	30	35,25
	M-4071-0069	40	41,60
	M-4071-0070	50	50,00
BT - 1982	M-4071-0049	30	27,00
	M-4071-0057	40	32,00
	M-4071-0071	50	51,00
ANSI CAT B5.50-1985 (Anzugsbolzen mit Zollgewinde)	M-4071-0050	30	35,30
	M-4071-0058	40	35,30
	M-4071-0072	50	35,30
ANSI CAT B5.50-1985 (Anzugsbolzen mit metrischem Gewinde)	M-4071-0073	40	35,00
	M-4071-0064	50	35,00

HSK Aufnahmen



Werkzeugaufnahme	Artikelnummer	HSK	Bezugslänge A
DIN 69893 HSK Form A	M-4071-0045	A32	35,00
	M-4071-0046	A40	35,25
	M-4071-0047	A50	42,25
	M-4071-0129	A63	42,00
	M-4071-0075	A80	42,00
	M-4071-0076	A100	45,00
DIN 69893 HSK Form C	M-4071-0085	C40	35,25
DIN 69893 HSK Form E	M-4071-0044	E25	23,00
	M-4071-0055	E32	35,00
	M-4071-0054	E40	35,25
	M-4071-0077	E50	42,00
	M-4071-0078	E63	42,00
DIN 69893 HSK Form F	M-4071-0079	F63	42,00
SANDVIK CAPTO	M-4071-0066	C5	45,00
	M-4071-0067	C6	45,00
KENNAMETAL KM	M-4071-0065	KM63	30,00
	M-4071-0074	KM63Y	30,00

Werkzeugaufnahme-Adapter zur Befestigung eines OMP40 und OMP400 an Werkzeugaufnahmen für MP11, MP12, MP700 und MP700E Messtaster




Artikelnummer	Länge A
A-4071-0031	11

Renishaw GmbH
Karl-Benz-Straße 12
72124 Pliezhausen
Deutschland

T +49 (0) 7127 981-0
F +49 (0) 7127 88237
E germany@renishaw.com
www.renishaw.de

RENISHAW 
apply innovation™

**Weltweite Kontaktinformationen finden Sie
unter www.renishaw.de/Renishaw-Weltweit**



H - 2000 - 2325 - 10