
RENISHAW
apply innovation™

부분 원호 공구 경로용 높이 보정 블록

소개

추가 구성품 없이 최대 150 mm 길이의 QC20 볼바를 사용하여 부분 원호 테스트를 수행할 수 있습니다. 더 넓은 반경에서 테스트할 경우, 기계 베드와의 충돌을 방지하기 위해 중앙 피봇 아래에 높이 보정 블록을 사용해야 합니다.



볼바 길이(mm)	최소 높이 보정 블록 높이 'X'(mm)
100	필요하지 않음
150	필요하지 않음
250	38
300	56
400	94
450	112
550	150
600	169

RENISHAW
apply innovation™

www.renishaw.com/qc20

#renishaw

031 346 2830

korea@renishaw.com

© 2022 Renishaw plc. All rights reserved. RENISHAW®와 프로브 기호는 Renishaw plc의 등록 상표입니다. Renishaw 제품명과 명칭 및 'apply innovation' 마크는 Renishaw plc 또는 그 자회사의 상표입니다. 다른 브랜드, 제품 또는 회사 이름은 해당 소유주의 상표입니다.
Renishaw plc. 영국과 웨일즈에 등록됨. 기업 번호: 1106260.
등록된 사무소: New Mills, Wotton-under-Edge, Glos, GL12 8JR, UK.
본 문서의 공개 당시 문서의 정확성을 확인하기 위해 최선의 노력을 기울었지만, 발생하는 모든 보증, 조건, 진술 및 책임은 법률이 허용하는 한도에서 제외됩니다.

품목 번호: H-8014-0272-02-A