

RMP600 (QE) 無線信号伝達式 プローブ



仕様

主な用途		ワーク寸法計測、芯出し (対象機械: 複合加工機、マシニングセンター、門形マシニングセンター)。
重量 シャンクを除く (電池込み)		1010g
信号伝達方式		周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FHSS) 方式による無線信号伝達式 無線周波数: 2400MHz~2483.5MHz
無線認証済み地域		英国、EU、EFTA、日本、アメリカ合衆国 (中国は免除) 他の地域については、レニショーまでお問い合わせください。
対応インターフェース		インターフェース/受信機一体型ユニット RMI-Q または RMI-QE
信号伝達範囲		最大 15m
推奨スタイラス		高弾性カーボンファイバ、長さ 50mm~200mm
電源 ON/電源 OFF 方式		ラジオ ON → ラジオ OFF またはタイマー OFF スピン ON → スピン OFF またはタイマー OFF シャンクスイッチ ON → シャンクスイッチ OFF
プローブ送り速度 (最低)		3mm/min ¹
電池寿命 (単三塩化チオニル リチウム電池 (3.6V) 2 本)	スタンバイ時	最長 116 か月、電源 ON/電源 OFF 方式に依存
	連続使用時	最長 540 時間、電源 ON/電源 OFF 方式に依存
検出方向		±X、±Y、+Z
単一方向繰り返し精度		0.25μm 2σ値、使用スタイラス長 = 50 mm ² 0.35μm 2σ値、使用スタイラス長 = 100 mm
2D 方向特性 (X、Y 軸)		±0.25μm、使用スタイラス長 = 50mm ² ±0.25μm、使用スタイラス長 = 100mm
3D 方向特性 (X、Y、Z 軸)		±1.00μm、使用スタイラス長 = 50mm ² ±1.75μm、使用スタイラス長 = 100mm
スタイラスの測定圧力 ³ XY 面 (定格最小値) +Z 面 (定格最小値)		0.10N、10gf、トリガーフィルタ (レベル 2) 1.22N、124gf、トリガーフィルタ (レベル 3)
スタイラスのオーバートラベル圧力 XY 面 (定格最小値) +Z 面 (定格最小値)		2.8N、285gf 定格最小値 ⁴ 9.8N、999gf 定格最小値 ⁵
スタイラスの オーバートラベル量		XY 方向 ±15° +Z 方向 11 mm

¹ 一般的に、ハンドルを使用して手でプローブを微小送り設定で移動させた場合に、送り速度は 3mm/min より遅くなることがあります。

² 本仕様は 50mm のスタイラスを使用し、240mm/min の標準テスト速度でテストした場合の値です。要件によっては、速度を大幅に上げて使用することも可能です。

³ 測定圧力とは、プローブがトリガーしたときにワークに作用する負荷のことで、使い方によっては非常に重要です。トリガーした後 (オーバートラベル時) に測定圧力は最大になります。この値は、計測時の送り速度や機械の減速度、システム遅延などによって変化します。RENGAGE プローブは、低送り速度にすると超低測定圧力での計測が可能です。推奨最低送り速度 3mm/min でテストした場合の値を記載しています。


⁴ XY 方向のオーバートラベル圧力は、トリガー出力点から 80μm 進んだ地点からかかり始め、機械が停止するまで 0.35N/mm、36gf/mm で上昇し続けます (50mm のカーボンファイバースタイラス使用時、高測定圧力方向)。

⁵ +Z 方向のオーバートラベル圧力は、トリガー出力点から 7μm~8μm 進んだ地点からかかり始め、機械が停止するまで 1.5N/mm、153gf/mm で上昇します。


仕様 (続き)

使用環境	IP 保護等級	IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013
	IK (外部衝撃保護) 等級	IK01, BS EN 62262:2002+A1:2021 [ガラスウィンドウ部]
	保管時温度	-25°C~+70°C
	動作時温度	+5°C~+55°C
	屋内または屋外使用	屋内使用
	高度	≤3000m
	相対湿度	5%~95%
	液体への耐性	あり - 水、オイル、クーラント
	汚染度	レベル 2


RMP600 各部寸法



RMI-Q または RMI-QE を使用したシステム構成



RMP600 の信号伝達範囲



スペアパーツとアクセサリ類

スペアパーツとアクセサリ類を幅広くご用意しています。スペアパーツとアクセサリ類のリストについては、レニショーにお問い合わせください。

www.renishaw.com/rmp600

#renishaw

☎ 03-5366-5315

✉ japan@renishaw.com

© 2022–2025 Renishaw plc. 無断転用禁止。レニショーの書面による許可を事前に受けずに、本文書の全部または一部をコピー、複製、その他のいかなるメディアへの変換、その他の言語への翻訳をすることを禁止します。
RENISHAW® およびプローブシンボルは、Renishaw plc の登録商標です。レニショー製品の名称および呼称ならびに「apply innovation」マークは、Renishaw plc およびその子会社の商標です。その他のブランド名、製品名または会社名は、各々の所有者の商標です。
本書作成にあたり細心の注意を払っておりますが、レニショーは、法律により認められる範囲で、いかなる保証、条件提示、表明、損害賠償も行いません。
レニショーは、本文書ならびに、本書記載の本装置、および/またはソフトウェアおよび仕様に、事前通知の義務なく、変更を加える権利を有します。
Renishaw plc. イングランドおよびウェールズにおいて登録。会社登録番号: 1106260. 登録事務所: New Mills, Wotton-under-Edge, Glos, GL12 8JR, UK

パーツ No.: H-6554-8205-01-B

発行: 2025年 06 月