


SIGNUM™ ソフトウェア




最適な取付とセットアップ

SIGNUM™ 高度信号モニタリングにより、最適性能を確保



素早いシステムキャリブレーション

簡単なインクリメンタルおよびリファレンスマーク調整



「リアルタイム」診断


USBポート接続のソフトウェアによるクローズループモニタリング



画期的な機能を備えたレニショー **SiGNUM**™ エンコーダシリーズは、優れた耐久性を誇ると同時に、簡単な操作で、より精密なエンコーダシステムとしてのパフォーマンスレベルを実現します。**SiGNUM**™ ソフトウェアはPC用で、包括的なキャリブレーション、セットアップの最適化、リアルタイム診断などの機能によりインストールとシステムメンテナンスを簡素化します。Siインターフェースは、ミニUSBコネクタでPCに接続します。

SiGNUM™ ソフトウェアの主な特徴：

- **リアルタイム信号モニタリング** - 信号強度メータ、リサージュプロット、IREDフィードバックメータ（AGCドライブ）をはじめとする複数の方法で信号レベルとシステム性能をモニターすることにより、システムの最適化を助けます。
- **ピッチ調整** - この革新的なインジケータによりリードヘッドのピッチ微調整が可能になります。これは、リードヘッドを小径リングに取り付ける場合に、特に役立ちます。
- **システムのキャリブレーション** - 遠隔方式によりボタンを押すだけで、リファレンスマークとインクリメンタル信号のキャリブレーションを簡単に実行できます。このキャリブレーションデータを保存してトラブルシューティングを行ったり、システム性能の履歴を残したりすることができます。
- **システムのリモートモニタリング** - リアルタイムのクローズループ操作により遠隔方式で信号強度とシステム性能をモニターすることができます。
- **エラーログ機能** - スイッチ投入後またはリセット後に発生したすべてのアラームと警告のログが取られます。警告機能は最適でないシステム状態をユーザーに警告するもので、アラームはエラーが発生したことを示します。
- **テクニカル「Info」ガイド** - コンテキストに応じた基本的なヘルプと、包括的な技術ガイドを提供します。「Info」ガイドは、システム機能とトラブルシューティングに関する詳細な説明を提供します。
- **システム構成** - 分解能、クロック周波数、エラーと警告出力およびオプションなど、Siインターフェースの構成を表示することができます。
- **多言語対応ユーザーインターフェース** - 英語、ドイツ語、イタリア語、日本語から操作言語を選択できます。



PCの最低動作条件：

- Microsoft® Windows® 98 (2nd Edition)、Millennium Edition (Me)、2000、XP
注：ソフトウェアは、Windows NT、95と互換性がありません。
- Pentium® II プロセッサ
- 128 MB RAM
- USB 1.1
- NET Framework 1.1 (Microsoft® ウェブサイトから無料で入手可能)
- Microsoft® Internet Explorer 5.01 以降 (Microsoft® ウェブサイトから無料で入手可能)
- 画面解像度：800 × 600、色品質：16 ビット以上

Renishaw K.K.

東京都新宿区四谷 4-29-8
レニショービル
〒160-0004

T 03 5366 5316

F 03 5366 5320

E japan@renishaw.com

www.renishaw.jp

各国レニショーの連絡先は、メインサイト
www.renishaw.comをご覧ください。

RENISHAW® およびRENISHAWロゴに使用されているブローブシンボルは、英国およびその他の国においてもRenishaw plcの登録商標です。apply innovation は、Renishaw plcの商標です。

© 2005 Renishaw plc 発行 1105 Part No. L-9517-9237-02-A
内容は予告無く変更される場合があります。

