

延長保固條件

“商品”是指具有本證書正面所載序列號的商品，不包括任何軟體

Renishaw□表示 Renishaw plc 公司。

“購買者”是指本延長保固的購買者。

1.

除下列情況外，銷售商將透過維修或選擇提供更換件的方法修復故障，在此，故障是指在本證書正面所述期限內正常使用下僅因材料或工藝缺陷而出現在貨物上的故障。
修理或更換物品並無新的保固，因此原有保固期對修理/更換的設備適用。

2. Renishaw 不對第三方生產的任何硬體品質、性能或用途適當性負責。

3.

除非購買者立即告知使所稱故障變得明顯時的操作條件的完整細節，並預付運費將貨物或相關零件寄送回 Renishaw 工廠所在地，否則 Renishaw 不承擔對購買者任何產品故障的責任。送回的貨物若未發現任何故障，則 Renishaw 可自行決定收取行政管理費用。

4. 任何欲退回 Renishaw 的貨物或零件皆由購買者承擔風險及負擔運費，並應有充分適當的包裝。維修或更換物品或零件將由 Renishaw 承擔風險並負擔回程運費發貨至購買者要求的地址。

5. 如果交貨後貨物有下列情況，Renishaw 不對任何故障承擔責任，並且條款 1 不得適用：

- (i) 用於任何非設計用途；
- (ii) 未嚴格遵照 Renishaw 的說明進行安裝、使用或儲存的；
- (iii) 損壞、誤用、疏忽、使用後未適當地清潔或儲存或任何識別標誌或號碼已改變或移除；
- (iv) 未經 Renishaw 事先書面授權，逕自對產品進行任何形式之修改或更換；或
- (v) 出現明顯缺陷後再繼續使用或操作而造成損壞

6.

Renishaw
在本延長保固所管理的所有事項上，特別是（但不限制前述條款）在缺陷或故障的性質和原因上做出的決定應為最終的決定，並對購買者具有約束力。

7. RENISHAW 對於本延長保固的總責任金額上限為 50,000 英鎊。RENISHAW 對於任何非直接的、相因而生的損失或損壞（包括但不限於資料、利潤或業務、商譽或其他損失）或任何第三方的索賠恕不負責。

8. 本延長保固以及任何相關索賠或爭議由英國法律管轄，合約各方須受英國法庭的專屬司法管轄。

本延長保固是 Renishaw plc 為購買者提供的保固，並受到本證書背面所列條件的限制。