

Tavoli per applicazioni metrologiche

I tavoli metrologici Renishaw sono costruiti con un top in alluminio pressofuso supportato da un rigido telaio in alluminio estruso, con montanti in grado di accogliere e sostenere pezzi pesanti e di grandi dimensioni. I tavoli sono dotati di rotelle orientabili per applicazioni gravose che garantiscono ottima portabilità e di un meccanismo che consente di bloccarle con facilità sul pavimento sottostante.

I tavoli per applicazioni metrologiche vengono utilizzati in diversi settori e numerose applicazioni.

Il loro design modulare assicura la massima flessibilità per il montaggio di dispositivi di misura portatili. La piastra di fissaggio è disponibile sia con finitura anodizzata con rivestimento trasparente o nero come opzione, più adatto alle applicazioni di ispezione ottica senza contatto.

Specifiche


Applicazioni	CMM portatili, scanner 3D, stazioni di misura portatili
Altezza del tavolo, piastra inclusa	900 mm
Dimensioni dei ripiani e dei cassetti	Vedere le dimensioni del kit tavolo
Dimensioni della filettatura	Schema a griglia rettangolare, M6 - 25 mm, M8 - 30 mm
Carico utile di sicurezza	Tavolo 400 kg, ripiani 85 kg, cassetti 25 kg
Spedizione	Completamente assemblata
Materiali	Telaio: estrusione in alluminio, top: alluminio pressofuso
Piedini del tavolo	Piedini livellanti per applicazioni gravose con rotelle orientabili



Opzioni					
Numero di codice	Dimensioni (L x W)	Spaziatura fra i fori	Tipo di filettatura	Descrizione	Peso*
R-TM-1200900-25-6	1200 mm x 900 mm	25 mm	M6	Solo tavolo	112 kg
R-TM-1200900-30-8	1200 mm x 900 mm	30 mm	M8	Solo tavolo	112 kg
R-TM-1500900-25-6	1500 mm x 900 mm	25 mm	M6	Solo tavolo	131 kg
R-TM-1500900-30-8	1500 mm x 900 mm	30 mm	M8	Solo tavolo	131 kg
R-TM-18001200-25-6	1800 mm x 1200 mm	25 mm	M6	Solo tavolo	183 kg
R-TM-18001200-30-8	1800 mm x 1200 mm	30 mm	M8	Solo tavolo	183 kg
R-TMS-1200900-25-6	1200 mm x 900 mm	25 mm	M6	Con ripiani	121 kg
R-TMS-1200900-30-8	1200 mm x 900 mm	30 mm	M8	Con ripiani	121 kg
R-TMS-1500900-25-6	1500 mm x 900 mm	25 mm	M6	Con ripiani	146 kg
R-TMS-1500900-30-8	1500 mm x 900 mm	30 mm	M8	Con ripiani	146 kg
R-TMS-18001200-25-6	1800 mm x 1200 mm	25 mm	M6	Con ripiani	203 kg
R-TMS-18001200-30-8	1800 mm x 1200 mm	30 mm	M8	Con ripiani	203 kg
R-TMD-1200900-25-6	1200 mm x 900 mm	25 mm	M6	Con ripiani e cassetti	179 kg
R-TMD-1200900-30-8	1200 mm x 900 mm	30 mm	M8	Con ripiani e cassetti	179 kg
R-TMD-1500900-25-6	1500 mm x 900 mm	25 mm	M6	Con ripiani e cassetti	207 kg
R-TMD-1500900-30-8	1500 mm x 900 mm	30 mm	M8	Con ripiani e cassetti	207 kg
R-TMD-18001200-25-6	1800 mm x 1200 mm	25 mm	M6	Con ripiani e cassetti	317 kg
R-TMD-18001200-30-8	1800 mm x 1200 mm	30 mm	M8	Con ripiani e cassetti	317 kg

*Peso del tavolo e della piastra

Nomenclatura




Opzioni


Accessori	Compatibile con CMM portatili/bracci articolati/bracci di misura/scanner, tramite la piastra adattatore universale R-PAACU
------------------	--

Nota: Contatta il tuo rappresentante locale per le opzioni di personalizzazione.

Tavoli




Ripiani



Dimensioni dei kit tavolo e ripiani						
Descrizione	Altezza (H)	L1	L2	W1	H1	H2
Tavolo 1200 mm × 900 mm	900 mm	–	–	–	–	–
Ripiani 1200 mm × 900 mm	900 mm	253 mm	639 mm	1040 mm	231,5 mm	231,5 mm
Tavolo 1500 mm × 900 mm	900 mm	–	–	–	–	–
Ripiani 1500 mm × 900 mm	900 mm	253 mm	639 mm	1340 mm	231,5 mm	231,5 mm
Tavolo 1800 mm × 1200 mm	900 mm	–	–	–	–	–
Ripiani 1800 mm × 1200 mm	900 mm	553 mm	639 mm	1640 mm	231,5 mm	231,5 mm

Cassetti



Dimensioni dei kit tavolo e cassetti								
Descrizione	Altezza (H)	L1	L3	W2	H1	H2	H3	E
1200 mm × 900 mm (2 × 3 cassetti)	900 mm	253 mm	500 mm	443 mm	231,5 mm	231,5 mm	136 mm	500 mm
1500 mm × 900 mm (2 × 3 cassetti)	900 mm	253 mm	500 mm	593 mm	231,5 mm	231,5 mm	136 mm	500 mm
1800 mm × 1200 mm (3 × 3 cassetti)	900 mm	553 mm	500 mm	463 mm	231,5 mm	231,5 mm	136 mm	500 mm

www.renishaw.it/contatti

 #renishaw

 +39 011 966 67 00

 italy@renishaw.com

© 2021-2023 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati. RENISHAW® e il simbolo della sonda sono marchi registrati di Renishaw plc. I nomi dei prodotti Renishaw, le denominazioni e il marchio "apply innovation" sono marchi di Renishaw plc o delle sue società controllate. Altri nomi di marchi, prodotti o società sono marchi dei rispettivi proprietari. Renishaw plc. Registrata in Inghilterra e Galles. Numero di registro dell'azienda: 1106260. Sede legale: New Mills, Wotton-under-Edge, Glos, GL12 8JR, Regno Unito.

SEBBENE SIANO STATI COMPIUTI SFORZI NOTEVOLI PER VERIFICARE L'ACCURATEZZA DEL PRESENTE DOCUMENTO AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE, TUTTE LE GARANZIE, LE CONDIZIONI, LE DESCRIZIONI E LE RESPONSABILITÀ, COMUNQUE DERIVANTI, SONO ESCLUSE NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE.

Codice: H-1000-9709-01-C
Pubblicato: 08,2023