


墊高塊： 用於部分弧線刀具路徑測試

簡介

使用長度不超過 150 mm 的 QC20 循圓測試儀執行部分弧線測試時，無需使用額外元件。但是，對於半徑更大的測試，則須在中心座下方使用墊高塊，以防止循圓測試儀與工具機工作台發生碰撞。



循圓測試儀長度 (mm)	墊高塊高度「X」(mm) (最低要求)
100	不需要
150	不需要
250	38
300	56
400	94
450	112
550	150
600	169

www.renishaw.com.tw/contact



#renishaw

 +886 (4) 2460 3799

 taiwan@renishaw.com

© 2011–2022 Renishaw plc。保留所有權利。未經Renishaw 事先書面同意，不得複製或再製本文件之一部或全部，或以任何方式轉移至任何其他媒體或語言。

RENISHAW® 及測頭標誌為Renishaw plc 註冊商標。Renishaw 產品名稱、稱謂及其「apply innovation」標記為Renishaw plc 或其子公司註冊商標。其他品牌、產品或公司名稱為各自所有者的商標。

儘管本公司於發布本文件時已盡相當之努力驗證其正確性，於法律允許範圍內，本公司概不接納以任何方式產生之擔保、條件、聲明及賠償責任。RENISHAW 保留對本文件及設備、和/或本文所述軟體及規格進行變更之權利，恕不另行通知。

Renishaw plc。於英格蘭及威爾斯註冊登記。公司編號：1106260。註冊辦公室：New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, UK。

文件編號：H-8014-1672-02-A

修訂版本：09.2022