

Upgrade sond pro obráběcí stroje

Zvyšte úroveň svojí produktivity pomocí jedné ze sond Renishaw nové generace

OMP40-2

Sonda OMP40-2 společnosti Renishaw splňuje požadavky snímání pro obráběcí centra malé až střední velikosti.

OMP400

OMP400 je nová kompaktní sonda společnosti Renishaw pro malá až středně velká obráběcí centra, která úspěšně kombinuje miniaturizaci populární sondy OMP40 s vysoce přesnou tenzometrickou technologií RENGAGE™. Její vynikající 3D výkon umožňuje snímat data z tvarových ploch při udržení vysoké přesnosti měření.

OMP60

OMP60 je nová optická sonda určená k použití ve středních až velkých obráběcích a frézovacích centrech.

RMP60

Inspekční sonda RMP60 je první rádiová sonda na světě s přepínáním kmitočtu. Není vyžadován výběr kanálů. Po propojení sondy RMP60 a přijímače RMI se frekvence sladí a zajišťí spolehlivou komunikaci bez rušení.

Další informace

Chcete-li zjistit další podrobnosti o výrobcích uvedených v tomto letáku, navštivte prosím stránku: www.renishaw.com a vyberte odkaz „Machine tool products“ (Výrobky pro obráběcí stroje).

Informace o kontaktech na zastoupení ve světě jsou k dispozici na našem hlavním webovém serveru www.renishaw.com/contact



Upgrade sond pro obráběcí stroje

Vyměňte svou starou
sondu MP16/MP18
za RMP60

**Ještě nikdy nebylo vhodnější
provést upgrade na sondu RMP60
a získat následující výhody:**

- Kompaktní velikost
- Robustní pouzdro z nerezavějící oceli
- Špičková odolnost proti nárazům a vibracím
- Není nutné volit kanály - sonda RMP60 a rozhraní RMI jsou spojeny pomocí patentované Trigger Logic™ společnosti Renishaw
- Jedinečný přenos s přepínáním kmitočtu* nabízí bezkonkurenční odolnost vůči rušení a umožňuje koexistenci neomezeného počtu systémů s ostatními průmyslovými zařízeními s rádiovým přenosem
- Zapnutí / vypnutí použitím M-kódu v celém provozním rozsahu s možností volby jiných způsobů zapnutí / vypnutí pomocí Trigger Logic™
- Výjimečně dlouhá životnost baterie při použití standardních baterií AA
- Rychlá a snadná výměna baterií díky kazetě na baterie
- Vnější nastavení spínací síly doteku
- Odpovídá radiokomunikačním řádům v EU, USA, Japonsku, Kanadě, Švýcarsku, Rusku, Austrálii, na Novém Zélandu, v Izraeli, Číně, Indii, Turecku, Thajsku, na Tchaj-wanu, v Brazílii a Koreji a další země budou následovat

Žádný jiný systém se jí nevyrovná!

* Podána žádost o patent.

Sondy MP16 a MP18 jsou zastaralé již od března 2005.

Další informace

Chcete-li zjistit další podrobnosti o výrobcích uvedených v tomto letáku, navštivte prosím stránku:
www.renishaw.com a vyberte odkaz „Machine tool products“ (Výrobky pro obráběcí stroje).

Informace o kontaktech na zastoupení ve světě jsou k dispozici na našem hlavním webovém serveru www.renishaw.com/contact

