


DX10インターフェースキット (USB)



信頼のあるUSB通信

シンプルで産業規格に準拠
5kHzでPCに連続で高分解能なデータを転送



高耐久性

実使用下での高耐久構造
LEDシグナル表示



フレキシブル

レニショーレーザー計測ソフトウェアと幅広い最新
PC に対応

USBポート経由でのML10とPCの通信

レニショーはML10レーザーシステムとPCをリンクするための最新インターフェースDX10を開発しました。

Windows XPのPCのUSB接続によるソリューションの提供により、DX10は既設のPCMCIAカード（PCM10、PCM20）またはISAカード（PC10）の更新として多くのユーザーにとって最適な選択です。

DX10には以下の有効な利点があります。

- ・ Laser10ソフトウェアまたは最新の QuickView™ソフトウェアに対して信頼ある USBデータ通信により 5 kHzで高分解能なデータの転送
- ・ 簡単なインストールと設定
- ・ USB1.1 2.0に対応
- ・ コンパクトサイズ (27mm x 51mm x 78mm)
- ・ 外部電源不要
- ・ 入出力信号用LED
- ・ 丈夫で耐久性の高い構造
- ・ ハンドヘルドスイッチ、TP I/O機能をサポート
- ・ PCMCIAスロットの無いPCにも対応
- ・ 1種類のインターフェースで様々なタイプのPCに対応

既存のPCMCIAまたはISAインターフェースカードをご使用のユーザーにはアップグレードサービスがご利用頂けます。

DX10インターフェースは最新のQuickView™ソフトウェアにも対応しております。QuickView™は5kHzでレーザー計測データのグラフィカルでリアルタイムな表示を提供します。

オーダー情報:

パーツ番号 A-8003-3116 DX10インターフェースキット(USB)

パーツ番号 PC-DX-UPG DX10アップグレードキット 既設PC10/PCM10/PCM20ユーザー様向け

両キットともDX10インターフェース、USBケーブル(3M)、サポートCD（デバイスドライバー、取り扱い説明書含む）


詳細についてはお近くのレニショー営業所または代理店にご用命下さい。



最新DX10インターフェース(USB)



PCM20 (PCMCIA)インターフェースキット



PC10 (ISA)インターフェースカード