

Mise à jour de palpeurs de machine-outil

Actualisez vos niveaux de productivité avec un des palpeurs Renishaw de nouvelle génération

OMP40-2

L'OMP40-2 de Renishaw répond aux exigences du palpé sur les petits et moyens centres d'usinage.

OMP400

L'OMP400 est le nouveau palpeur compact de Renishaw pour petits et moyens centres d'usinage. Il combine avec succès la miniaturisation de la gamme populaire OMP40 avec la haute précision de la technologie à jauge de contrainte RENGAGE™. Ses excellentes performances tridimensionnelles lui permettent de palper des surfaces profilées tout en maintenant une précision très élevée.

OMP60

L'OMP60 est un nouveau palpeur optique qui convient aux moyens et grands centres d'usinage et de fraisage-tournage.

RMP60

Le RMP60 est le premier palpeur au monde à exploiter la transmission radio à sauts de fréquence. Aucune sélection de canal n'est nécessaire. Une fois synchronisés, le RMP60 et le RMI changent de fréquence ensemble pour assurer des communications fiables et exemptes de parasites.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur les produits mentionnés dans ce feuillet, consultez : www.renishaw.fr et choisissez « Produits pour machines-outils ».

Pour connaître nos contacts dans le monde, consultez notre site Web principal : www.renishaw.fr/contact



Mise à jour de palpeurs de machine-outil

**Échangez votre
ancien MP16/MP18
contre un RMP60.**

**Le moment idéal est venu de
passer au RMP60 et de profiter des
avantages suivants :**

- Taille compacte
- Boîtier robuste en acier inoxydable
- Résistance aux chocs et aux vibrations de niveau industriel
- Aucune sélection de canal requise - Le RMP60 et l'interface RMI sont mis en partenariat par la logique de déclenchement (Trigger Logic™) brevetée de Renishaw.
- Unique en son genre, la transmission à saut de fréquence offre une immunité sans rivale aux parasites et permet à un nombre illimité de systèmes de co-exister avec d'autres équipements industriels à transmission radio.
- Arrêt/Marche par code M sur toute la plage d'exploitation, avec autres options Marche/Arrêt sélectionnables par Trigger Logic™.
- Très longue autonomie avec des piles standard AA.
- Changement de pile rapide et facile grâce à un logement de piles à déblocage instantané.
- Réglage externe de force de déclenchement du stylet
- Conforme à la réglementation radio des régions suivantes : U.E., États-Unis, Japon, Canada, Suisse, Russie, Australie, Nouvelle-Zélande, Israël, Chine, Inde, Turquie, Thaïlande, Taiwan, Brésil et Corée. D'autres régions sont prévues.

Un système sans rival !

Les MP16 et MP18 sont obsolètes depuis mars 2005

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur les produits mentionnés dans ce feuillet, consultez : www.renishaw.fr et choisissez « Produits pour machines-outils ».

Pour connaître nos contacts dans le monde, consultez notre site Web principal : www.renishaw.fr/contact

