

Aggiornamento sonde per macchine utensili

Potenziare la vostra produttività con una sonda Renishaw di nuova generazione

OMP40-2

La sonda OMP40-2 di Renishaw soddisfa le esigenze d'ispezione su centri di lavoro di piccole-medie dimensioni.

OMP400

OMP400 è la nuova sonda compatta di Renishaw per centri di lavoro di piccole-medie dimensioni. Combina le dimensioni ridotte della famosa sonda OMP40 alla tecnologia estensimetrica ad elevata precisione RENGAGE™. Le eccellenti prestazioni 3D consentono di ispezionare superfici sagomate mantenendo un altissimo livello di accuratezza.

OMP60

OMP60 è un nuovo tastatore a trasmissione ottica adatto a centri di lavoro e di tornitura di dimensioni medio-grandi.

RMP60

La sonda d'ispezione RMP60 è il primo sistema al mondo ad impiegare la trasmissione radio con scambio di frequenza a spettro variabile.

Non richiede selezione del canale. Una volta sintonizzate, RMP60 e RMI effettuano contemporaneamente il salto di frequenza offrendo un sistema di comunicazione affidabile e immune da interferenze.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui prodotti illustrati si prega di visitare il sito www.renishaw.it e selezionare la voce "Prodotti per macchine utensili".

Per maggiori dettagli su Renishaw nel mondo, contattate il sito Web principale all'indirizzo www.renishaw.it/contattateci



Aggiornamento sonde per macchine utensili

**Cambiate la
vostra MP16/MP18
con una RMP60.**

Grazie alle offerte Upgrade, questo è il momento ideale per passare alla RMP60 e godere di una vasta serie di vantaggi:

- Dimensioni compatte
- Corpo più robusto, in acciaio inossidabile
- Alta resistenza a urti e vibrazioni.
- Non occorre selezionare il canale – RMP60 e l'interfaccia RMI vengono sintonizzate usando l'esclusiva modalità Trigger Logic™.
- L'esclusiva trasmissione* con scambio di frequenza a spettro variabile offre un'eccezionale immunità alle interferenze e permette la coesistenza di un numero illimitato di sistemi con altri dispositivi che utilizzano segnali radio.
- Accensione e spegnimento mediante segnale a codice M entro tutto il campo operativo. Altre opzioni selezionabili mediante Trigger Logic™.
- Lunga durata utile delle batterie usando normali pile stilo AA
- Sostituzione delle batterie semplice e veloce grazie allo speciale vano ad apertura rapida
- Regolazione esterna della forza di trigger dello stilo
- Conforme alle normative per le trasmissioni radio in Europa, USA, Giappone, Canada, Svizzera, Russia, Australia, Nuova Zelanda, Israele, Cina, India, Turchia, Thailandia, Taiwan, Brasile e Corea, e tra poco in molti altri Paesi.

Nessun altro sistema può competere!

* In attesa di brevetto.

Le sonde MP16 e MP18 sono fuori produzione da marzo 2005

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui prodotti illustrati si prega di visitare il sito www.renishaw.it e selezionare la voce "Prodotti per macchine utensili".

Per maggiori dettagli su Renishaw nel mondo, contattate il sito Web principale all'indirizzo www.renishaw.it/contattateci

