

Renishaw 在华成立贸易公司

世界领先的计量产品制造商Renishaw公司已经在上海成立了贸易公司，旨在为不断扩大的中国客户群提供支持，此外它还计划年内在华增设四个分支机构。

雷尼绍（上海）贸易有限公司位于联通国际大厦，中国客户将可以用人民币从Renishaw购买商品。新的贸易公司还将提供Renishaw的换修（RBE）服务，旨在最大限度缩短机器辅助时间，因此将进一步增强客户支持服务。

谈到新成立的公司，雷尼绍（上海）贸易有限公司总经理Andy Buttrey说：“我们将提供Renishaw在市场上领先的所有产品，其中包括坐标测量机用测头系统、触发式测头、数控机床用激光对刀系统、用于位置反馈的直线光栅和圆光栅、机器性能分析用校准系统以及光谱分析用拉曼光谱系统。”在过去13年间，Buttrey先生一直在Renishaw亚洲区工作，他对中国市场特别关注。

Renishaw于1994年在北京成立了第一个办事处，并于1999年成立上海办事处。目前在华员工约有30人，但随着广州、成都、沈阳和青岛等分支机构的陆续成立，员工队伍将迅速壮大。

公司目前正在招聘新设办事处的销售和支持工程师，并且也在招聘在家办公的工程师，对中国各地城市包括西安、武汉、厦门和昆明的客户提供支持。对上述职位感兴趣、有意加盟Renishaw者，可发送电子邮件至 hr.asia@renishaw.com。

Renishaw集团目前在27个国家和地区设有34个分支机构，共有员工1865人。

亚太技术峰会 — 2005年9月

Renishaw和CAD/CAM开发商Delcam公司最近在上海联合主办了亚太技术峰会。来自9个国家的行业代表参加了此次峰会。峰会内容涵盖了产品开发过程的所有方面，并且展示了两家主办方如何帮助企业提高从初始设计、加工到检测的每个阶段的效率。主办方还向与会者介绍了通过应用现代技术提高生产力、改善质量和缩短辅助时间的最新手段。

Renishaw远东区总经理Jean-Marc Meffre在技术峰会上表示：“一般说来，亚洲企业尤其是中国企业正在意识到：低劳动力成本只能从短期内提供竞争优势。他们知道，长期的竞争力要依赖于大力引进由Renishaw和Delcam这样的公司所提供的先进技术。”

Delcam市场推广经理Peter Dickin补充说：“我们的软件与Renishaw的硬件配合使用效果非常好，为众多行业在制造过程中遇到的问题提供了全面的解决方案。我们两家公司将携手为那些寻求在国际市场上竞争的亚洲企业提供强大的制造技术。”