


# Anfrage für Sondertaststifte der OPTIMUM™ Diamant-Reihe

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es an uns zurück. Unser Design Team wird die Angaben überprüfen und Ihnen umgehend ein entsprechendes Angebot zusenden.

Kunde	_____	E-Mail Adresse	_____
Firma	_____	Telefon-Nr.	_____



<b>Kugeldurchmesser</b>								
1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
<i>*Bedingt durch die Beschichtung wird der tatsächliche Kugeldurchmesser mit 0,03 mm Aufmaß geliefert.</i>								
<b>Gewinde</b>								
M2	M3	M4	M5	Sonstige	Bitte angeben	_____		
<b>Länge</b> _____		<b>Effektive Arbeitslänge (EAL)</b> _____						
<b>Schaftmaterial</b>								
Edelstahl			Hartmetall		Keramik		Kohlefaser	
<b>Menge</b> _____								

<b>Messtasterinformationen</b>			
Messtastertyp	_____	Scannen	Taktilen Messen

<b>Zusätzliche Informationen</b>