

Aggiornamento sonde per macchine utensili

Potenziare la vostra produttività con una sonda Renishaw di nuova generazione

OMP40-2

La sonda OMP40-2 di Renishaw soddisfa le esigenze d'ispezione su centri di lavoro di piccole-medie dimensioni.

OMP400

OMP400 è la nuova sonda compatta di Renishaw per centri di lavoro di piccole-medie dimensioni. Combina le dimensioni ridotte della famosa sonda OMP40 alla tecnologia estensimetrica ad elevata precisione RENGAGE™. Le eccellenti prestazioni 3D consentono di ispezionare superfici sagomate mantenendo un altissimo livello di accuratezza.

OMP60

OMP60 è un nuovo tastatore a trasmissione ottica adatto a centri di lavoro e di tornitura di dimensioni medio-grandi.

RMP60

La sonda d'ispezione RMP60 è il primo sistema al mondo ad impiegare la trasmissione radio con scambio di frequenza a spettro variabile.

Non richiede selezione del canale. Una volta sintonizzate, RMP60 e RMI effettuano contemporaneamente il salto di frequenza offrendo un sistema di comunicazione affidabile e immune da interferenze.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui prodotti illustrati si prega di visitare il sito www.renishaw.it e selezionare la voce "Prodotti per macchine utensili".

Per maggiori dettagli su Renishaw nel mondo, contattate il sito Web principale all'indirizzo www.renishaw.it/contattateci



Aggiornamento sonde per macchine utensili

**Cambiate la vostra
MP7/MP8/ MP9 & MP10
con una OMP60.**

Grazie alle offerte Upgrade, questo è il momento ideale per passare alla OMP60 e godere di una vasta serie di vantaggi:

- Dimensioni compatte
- Corpo più robusto, in acciaio inossidabile
- Alta resistenza a urti e vibrazioni.
- Nuova trasmissione del segnale. In combinazione con il nuovo ricevitore-interfaccia OMI-2, conferisce una resistenza ottimale alle interferenze ottiche
- Lunga durata utile delle batterie usando normali pile stilo AA
- Sostituzione delle batterie semplice e veloce grazie allo speciale vano ad apertura rapida
- Tutte le funzioni dei modelli MP7, 8, 9 e 10 possono essere configurate utilizzando la brevettata tecnologia Trigger Logic™
- Portata del segnale selezionabile mediante Trigger Logic™.
- Regolazione esterna della forza di trigger dello stilo
- Compatibile con le installazioni Renishaw esistenti. *

Nessun altro sistema può competere!

Necessario adattatore cono in caso di sostituzione sonda MP7, MP8 o MP9 con una OMP60 (disponibile da Renishaw a richiesta).

* I sistemi più vecchi che utilizzano l'interfaccia MI-7 richiedono dell'aggiornamento anche del ricevitore-interfaccia.

Le sonde MP7, MP8, MP9 e MP10 saranno fuori produzione a partire da luglio 2007

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui prodotti illustrati si prega di visitare il sito www.renishaw.it e selezionare la voce "Prodotti per macchine utensili".

Per maggiori dettagli su Renishaw nel mondo, contattate il sito Web principale all'indirizzo www.renishaw.it/contattateci

